

**FAHRION®**  
FAHREYONDI PRESSION
**Set de bucle elastice ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E, ER 16**

**Date comandă**

Numărul de comandă	309390
GTIN	2050001764638
Clasa articolului	39Y

**Descriere**
**Execuție:**

**Concentricitatea sistemului** și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

**Protecție contra coroziunii:** Bucle elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

**Avantaj:**

Stratul de acoperire mărește durabilitatea buclei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

**Adaptat pentru :**

Mandrină de precizie pentru bucle elastice tip ER, model CENTRO P.

**Notă:**

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Concentricitate: ≤ 2 μm

**Descriere tehnică**

Suport	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 2 μm

Tip produs

Bucșă elastică