

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 20, Ø nominal de strângere d: 4,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309406 4,5
GTIN	2050001767752
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	4,5 mm
Suport	ER 20
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	4276 E

Ø exterior D	20,7 mm
Lungimea totală L	31,5 mm
Tip produs	Bucșă elastică