

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare, ER 40, Ø nominal de strângere d: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309419 14
GTIN	2050001766922
Clasa articolului	39Y

**Descriere****Execuție:**

Cu locaș pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.

Cu dop de etanșare pentru răcire interioară (până la 100 bari!).

<®>**Strat de protecție împotriva coroziunii FAHRION®:**<!--®-->

- **Bucșa elastică este acoperită complet, chiar și pe suprafețele funcționale.**
- **Mărește durabilitatea bucșei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.**

**Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard pentru bucșe elastice tip ER, bucșele elastice FAHRION și pentru mandrina de precizie pentru bucșe elastice ER Centro P.

**Notă:**

**FAHRION®** Bucșe elastice similar ISO 15488-A.

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	14 mm
Suport	ER 40
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	4716 E

Ø exterior D	40,7 mm
Lungimea totală L	46 mm
Tip produs	Bucșă elastică