

FAHRION®
FAHREYONER PROZESSOR
Set de bușe elastice ER HP Cu etanșare (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E, ER 25

Date comandă

Numărul de comandă	309394
GTIN	2050001766434
Clasa articolului	33F

Descriere
Execuție:

Concentricitatea sistemului și precizia de re poziționare în **3 μm** (3×D, maxim = 50 mm), în combinație cu mandrina FAHRION CENTRO P.

Protecție contra coroziunii: Bucșă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar și pe suprafețele de funcționare.

Avantaj:

Stratul de acoperire mărește durabilitatea bușei de prindere, asigură funcționarea și precizia maximă.

Adaptat pentru :

Mandrină de precizie pentru bușe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

- **Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.**
- **Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).**

Concentricitate: ≤ 2 μm

Descriere tehnică

Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-A
Concentricitate	≤ 2 μm

Tip produs

Bucșă elastică