

Garant

**Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații,
L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302415 20/8
GTIN	4045197701374
Clasa articolului	31P

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI) până la maxim 80 bar. Inclusiv șurub de reglare pe lungime. **Un miez de carbură amplasat** în prelungire amortizează vibrațiile care apar și le reduce. Turație maximă admisă 8.000 min⁻¹.

Avantaj:

- **Se evită vibrațiile în sistemul de prindere.**
- **Suprafețe mai bune ale piesei.**
- **Se îmbunătățește durabilitatea sculelor.**

Descriere tehnică

Ø cozii d	20 mm
Ø găurii D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Lungimea totală L	210 mm
Caracteristici nume produs	L = 210 mm
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

