

**Garant**

**Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații,  
L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302415 20/6
GTIN	4045197701367
Clasa articolului	31P

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI) până la maxim 80 bar. Inclusiv șurub de reglare pe lungime. **Un miez de carbură amplasat** în prelungire amortizează vibrațiile care apar și le reduce. Turație maximă admisă 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Avantaj:**

- **Se evită vibrațiile în sistemul de prindere.**
- **Suprafețe mai bune ale piesei.**
- **Se îmbunătățește durabilitatea sculelor.**

**Descriere tehnică**

Ø găurii D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø cozii d	20 mm
Lungimea totală L	210 mm
Caracteristici nume produs	L = 210 mm
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Prelungitor

