

**Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Afișaj ușor lizibil. Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Citare digitală și analogică. Carcasă metalică protejată împotriva prafului și stropirii cu apă.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. 1 tampon sferic pentru măsurarea suprafețelor curbe.

De la Referința 25–50, 1 etalon de reglare.

Ambalaj: Cutie stabilă

Clasă de protecție IP: IP 54

Calibrarea: B1

Citare: 0,001 mm

Eroare de toleranță: 4 μm

Ø pivot: 6,5 mm

Pasul tijei: 0,5 mm

Descriere tehnică

Pasul tijei	0,5 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Ø pivot	6,5 mm
Eroare de toleranță	4 μm

Citire	0,001 mm
Calibrarea	B1
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 25 mm	012050 25
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 100 mm	012060 100
Calibrare Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------