



Aparat de măsurare a înclinăției Niveltronic, model orizontal, Lungimea bazei: 150mm



Date comandă

Numărul de comandă	467557 150
GTIN	7630041112238
Clasa articolului	45C

Descriere

Execuție:

Nivelă electronică cu afișaj cu scală și galvanometru integrat pentru verificarea și alinierea suprafețelor în poziție orizontală sau verticală. TESA Niveltronic se remarcă printr-o stabilitate excepțională a punctului de zero. Astfel nivela este recomandată în special pentru măsurarea de precizie a înclinățiilor mici și a măsurărilor de durată a geometriilor. Corp masiv turnat din fontă cenușie.

Bază de măsurare plană. Degajări pentru prinderea tălpilor din granit.

Aplicație:

Alinierea de locașuri orizontale de mașini, controlul planeității meselor de mașini și a suprafețelor de ghidare.

Accesorii opționale:

Talpă de măsurare din granit 200, 250 și 500 mm.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m
Lungime	150 mm

Lățime	150 mm
Greutate	6000 g
Valoarea diviziunii de gradație	0,05 / 0,01 mm/m
Înălțime	85 mm
Acuratețe la repetare	0,001 mm/m
Eroare de toleranță	0,005 +1% din valoarea măsurată mm/m
Ambalaj	Husă
Standard	DIN 2276
Tip produs	Nivelă de măsurare a înclinației