

**Garant****Taburet de lucru, spumă integrală, cu glisor și inel pentru picior, înalt****Date comandă**

Numărul de comandă	965052
GTIN	4045197702418
Clasa articolului	91Z

**Descriere****Execuție:**

Taburet rotativ confortabil din **spumă integrală**, ușor de întreținut, lavabil, **robust** și rezistent la acizi ușori și baze.

Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranță cu gaz comprimat, cu **inel de destindere**. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Ø suprafață de așezare 350 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

**Standard:**

**DIN 68877**

**Descriere tehnică**

Ø piciorului în formă de stea	690 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul scaunului este rezistent, în anumite condiții, la acizi și baze ușoare	da
Culoarea materialului scaunului	negru

Standard	DIN 68877
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Ø scaunului	350 mm
Capacitate portantă	120 kg
Materialul suprafeței de așezare	Spumă integrală
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	580 - 850 mm
Tip produs	Taburet

## Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	962518
--	--------