

Garant**Taburet de lucru, spumă integrală, cu glisor, de joasă înălțime****Date comandă**

Numărul de comandă	965051
GTIN	4045197702401
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Taburet rotativ confortabil din **spumă integrală**, ușor de întreținut, lavabil, **robust** și rezistent la acizi ușori și baze.

Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului de siguranță cu gaz comprimat, cu **inel de destindere**. Bază din aluminiu cu cinci brațe.

Ø suprafață de așezare 350 mm.

Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Descriere tehnică

Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Materialul suprafeței de așezare	Spumă integrală
Standard	DIN 68877

Ø piciorului în formă de stea	690 mm
Materialul piciorului în stea	Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Culoarea materialului scaunului	negru
Materialul scaunului este rezistent, în anumite condiții, la acizi și baze ușoare	da
Execuția piciorului în stea	Glisor
Capacitate portantă	120 kg
Ø scaunului	350 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	440 - 610 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	962518
--	--------