


SNMG 150612, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	251363 CA025P
GTIN	4960664864812
Clasa articolului	25E

Descriere

SNMG 150612 CA025P Rază la colț: 1,2 mm
 Categorie: CA025P
 Sfărâmător de așchii: PH
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 10 mm
 Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Categorie	CA025P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	PH
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 10 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire