


TNMG 220404, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 220404 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de aşchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Categorie	CA025P
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min

Sfârâmător de așchii	PS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 220404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire