

**WNMG 080404 Wiper, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	252113 CA025P
GTIN	4960664865734
Clasa articolului	25E

Descriere

WNMG 080404 Wiper CA025P Categorie: CA025P

Sfărâmător de așchii: WQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,8 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 420 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,8 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 420 m/min
Aplicația principală	P
Sfărâmător de așchii	WQ

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	CA025P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Strat de acoperire	CVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire