


**DNMG 150604, Categorie: PR015S**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150604 PR015S Categorie: PR015S

Sfârâmător de aşchii: MU

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 25 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans $f$	0,05 - 0,18 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	25 - 70 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Sfârâmător de aşchii	MU

Categorie	PR015S
Aplicația principală	S
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire