


TNMG 160408, Categorie: PR005S

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251583 PR005S |
| GTIN | 4960664836758 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

TNMG 160408 PR005S Categorie: PR005S

Sfârâmător de aşchii: MU

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 30 - 90 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 3,5 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Avans f | 0,05 - 0,15 mm/rot |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Sfârâmător de aşchii | MU |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | PR005S |
| Aplicația principală | S |
| Strat de acoperire | Megacoat Hard |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TNMG 160408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 6 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |