

**VNMG 160404, Categorie: PR005S****Date comandă**

Numărul de comandă	251822 PR005S
GTIN	4960664836819
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	PR005S
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 90 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	MU
Aplicația principală	S
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire