

**Garant****Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642129 20
GTIN	4062406061609
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Deschiderile cheii cu toleranță strânsă** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de șurubelniță, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642132; HOLEX: Cod 642122).

**Descriere tehnică**

Lungime	38 mm
Ø pe partea de antrenare	27,8 mm
Deschiderea cheii	20 mm

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară