

**Garant****Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642529 15
GTIN	4062406061975
Clasa articolului	61A

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Deschiderile cheii cu toleranță strânsă** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 muchii) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și a piulițelor.

**Standard:****DIN 3124-L****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de șurubelniță, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642532; HOLEX: Cod 642522).

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	15 mm
Ø pe partea de antrenare	21,3 mm
Lungime	77 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN EN 3709

Standard	ISO 2725-1
Standard	DIN EN 3710
Standard	DIN 3124
Standard	ASME B 107.5M
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Cu profil AS-Drive	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară