

Garant**Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642529 13
GTIN	4062406061951
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 muchii) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și a piulițelor.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de șurubelniță, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642532; HOLEX: Cod 642522).

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	19,1 mm
Lungime	77 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	DIN EN 3709

Standard	ISO 2725-1
Standard	DIN EN 3710
Standard	DIN 3124
Standard	ASME B 107.5M
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Cu profil AS-Drive	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară