

**Garant****Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 642529 16     |
| GTIN               | 4062406061982 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Deschiderile cheii cu toleranță strânsă** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 muchii) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și a piulițelor.

**Standard:****DIN 3124-L****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

GARANT și HOLEX Biți bi-hexagonali de șurubelniță, lungi, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642532; HOLEX: Cod 642522).

**Descriere tehnică**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Lungime                  | 77 mm       |
| Deschiderea cheii        | 16 mm       |
| Ø pe partea de antrenare | 22,5 mm     |
| Pătrat de antrenare      | 1/2 inch    |
| Standard                 | DIN EN 3709 |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Standard            | ISO 2725-1                   |
| Standard            | DIN EN 3710                  |
| Standard            | DIN 3124                     |
| Standard            | ASME B 107.5M                |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală |
| Material            | Oțel crom-vanadiu            |
| Suprafață           | cromat                       |
| Cu profil AS-Drive  | da                           |
| Tip produs          | Bit de cheie tubulară        |