

**Garant****Bit hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 9mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 642229 9      |
| GTIN               | 4062406061722 |
| Clasa articolului  | 61A           |

**Descriere****Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

**Deschiderile cheii cu toleranță strânsă** protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

**Standard:****DIN 3124****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

GARANT și HOLEX Biți de cheie tubulară hexagonală, disponibili în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (GARANT: Cod 642232; HOLEX: Cod 642222).

**Descriere tehnică**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Deschiderea cheii        | 9 mm  |
| Lungime                  | 38 mm |
| Ø pe partea de antrenare | 14 mm |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch                  |
| Standard            | DIN 3124                  |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală |
| Material            | Oțel crom-vanadiu         |
| Suprafață           | cromat                    |
| Tip produs          | Bit de cheie tubulară     |