

Garant GRIDLINE

Corpul dulapului de scule pentru sertare, 20×24G, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	931035 800
GTIN	4062406062484
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Corpul dulapului de scule la 24×28G, recomandat pentru sertare 20×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 931043, 931045, 931046, 931048.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

La montarea sertarelor în corpul dulapului de scule trebuie să se aibă în vedere ca suma înălțimilor frontale individuale să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

Lățime	600 mm
Greutate	34 kg
Număr de uși	0
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm

Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Adâncime	700 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	24
Adâncime în G	28
Execuție	pentru echiparea individuală
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Număr raft culisant	0
Număr de sertare	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	20×24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------