

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	250 mm
Lățimea funcțională L ₄	35 mm
Set de arcuri	259044 1
Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 1
Portplăcuță	259031 16
Pârgă cu articulație	259015 1
Cod ISO Suport	PSBNR/L 4040S19
Set de știfturi elastice	259047 1
Mărime coadă	40 mm
Mărimea plăcuței	19 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Lungime cap L ₁	48 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	75 grad

Fișă de date

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit