

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1000/6****Date comandă**

Numărul de comandă	931115 1000/6
GTIN	4062406062750
Clasa articolului	9GK

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Înălțimea utilă: 900 mm

Înălțimea utilă pentru sertare: 900 mm

Lățime utilă sertare: 650 mm

## Descriere tehnică

Înălțimea utilă pentru sertare	900 mm
Adâncime	700 mm
Lățime	750 mm
Număr de uși	0
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțimea utilă	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	300 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Înălțime	1000 mm
ComfortClose	nu
Greutate	138 kg
Număr de sertare	6
Adâncime utilă sertare	600 mm

Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931165 200
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931165 300
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931165 150
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931165 100
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1000 mm	931155 1000
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50