

Garant GRIDLINE

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1500/10



Date comandă

Numărul de comandă	931115 1500/10
GTIN	4062406062996
Clasa articolului	9GK

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere la distanța de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar cu înălțime de **50 mm cu 75 kg** capacitate portantă. Sertar cu înălțime de **peste 75 mm cu 200 kg** capacitate portantă.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24
 Înălțime: 1500 mm
 Lățime: 750 mm
 Adâncime: 700 mm
 Înălțimea utilă: 1400 mm
 Înălțimea utilă pentru sertare: 1400 mm
 Lățime utilă sertare: 650 mm

Descriere tehnică

Număr de sertare	10
Număr de uși	0
Greutate	213 kg
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățime	750 mm
Adâncime	700 mm
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime utilă sertare	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțimea utilă	1400 mm
Sertare cu înălțime frontală	50 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	100 mm
Sertare cu înălțime frontală	150 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm
Sertare cu înălțime frontală	200 mm

Înălțime	1500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă pentru sertare	1400 mm
Insertie din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Structură de bază la spațiul de lucru reglabil pe înălțime	nu
Număr raft culisant	0
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de insertie
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931165 100
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931165 150
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931165 200
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1500 mm	931155 1500
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50