

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 40/19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de știfturi elastice	259047 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	50 mm
Cod ISO Suport	PSSNR/L 4040S19
Plăcuță amovibilă compatibilă	SN.. 1906..
Lungime cap L <sub>1</sub>	45 mm
Mărimea plăcuței	19 mm
Portplăcuță	259031 16
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 1
Set de arcuri	259044 1
Mărime coadă	40 mm
Pârghie cu articulație	259015 1
Lungimea totală L	250 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit