

bimos

**Taburet rotativ, piele sintetică, cu role****Date comandă**

Numărul de comandă	965406
GTIN	4016849534763
Clasa articolului	96B

**Descriere****Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din plastic. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranță cu inel de destindere. Suprafața scaunului din piele sintetică lavabilă de culoare neagră, cu protecție a mușchilor pe toate laturile.

Ø picior în formă de stea 640 mm.

Ø scaun 400 mm.

**Standard:****DIN 68877****Descriere tehnică**

Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Execuția rozelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Culoarea materialului scaunului	negru

Standard	DIN 68877
Execuția piciorului în stea	Set de role
Ø piciorului în formă de stea	640 mm
Materialul piciorului în stea	Plastic
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Ø scaunului	400 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Serie	Base-Tec
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	430 - 600 mm
Tip produs	Taburet

## Accesorii

Role(1 set = 5 buc.)	963187
----------------------	--------