

bimos

Scaun rotativ pentru birou, lemn, cu role**Date comandă**

Numărul de comandă	965331
GTIN	4016849295411
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Scaun și spătar din fag, lăcuite în nuanțe naturale, lavabile și rezistente.

Scaun (lățime x adâncime): 430 x 400 mm. Înălțime spătar: 340 mm.

Standard:**DIN 68877**

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 420 - 600 mm

Lățimea scaunului: 430 mm

Adâncimea scaunului: 400 mm

Înălțimea spătarului: 340 mm

Descriere tehnică

Lățimea scaunului	430 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Adâncimea scaunului	400 mm
Înălțimea spătarului	340 mm

Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Materialul suprafeței de așezare	Fag Multiplex
Ø piciorului în formă de stea	680 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Materialul piciorului în stea	Oțel
Standard	DIN 68877
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	nu
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Pereche de brațe adaptabile	nu
Serie	Base-Tec
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	420 - 600 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Role (1 set = 5 buc.)

963187