

 GRIDLINE

Cărucior de montaj pentru sertare, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 860/0



Date comandă

Numărul de comandă	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Clasa articolului	9GK

Descriere

Execuție:

Pentru echiparea cu sertare 36×24G.

Cărucior pentru montaj la 40×28G cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți Ø 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 931354 sau Cod 931356 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Grosimea materialului: 1,2 mm

Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare

Egalizarea înălțimii la intervale: 25 mm

Încuietoare cilindrică: Element modular de inserție

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 885 mm

Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 700 mm
 Înălțimea utilă: 600 mm
 Înălțime carcasă sertare: 700 mm
 Capacitate portantă maximă: 600 kg

Descriere tehnică

Greutate	76 kg
Adâncime	700 mm
Înălțime carcasă sertare	700 mm
Capacitate portantă maximă	400 kg
Înălțimea utilă	600 mm
Înălțime	885 mm
Lățime	1000 mm
Ø roții	125 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931354 300
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931354 75
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931354 50
	931354 125

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 125 mm

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 250 mm

931354 250

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 100 mm

931354 100

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 200 mm

931354 200

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 75 kg
Înălțime frontală a sertarului 150 mm

931354 150

Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 36X24

951830 36X24

Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc.
Dimensiuni în G 36X24

951885 36X24

Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni
în G 36X24

951910 36X24