

bimos

Scaun rotativ pentru birou, lemn, cu glisor și inel pentru picior**Date comandă**

Numărul de comandă	965332
GTIN	4016849295428
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Scaun și spătar din fag, lăcuite în nuanțe naturale, lavabile și rezistente.

Scaun (lățime x adâncime): 430 x 400 mm. Înălțime spătar: 340 mm.

Standard:**DIN 68877**

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 570 - 840 mm

Lățimea scaunului: 430 mm

Adâncimea scaunului: 400 mm

Înălțimea spătarului: 340 mm

Descriere tehnică

Materialul piciorului în stea	Oțel
Înălțimea spătarului	340 mm
Materialul suprafeței de așezare	Fag Multiplex
Lățimea scaunului	430 mm

Ø piciorului în formă de stea	680 mm
Adâncimea scaunului	400 mm
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel pentru picior
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Standard	DIN 68877
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	nu
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Pereche de brațe adaptabile	nu
Serie	Base-Tec
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	570 - 840 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea (1 set = 5 buc.)	963188
---	--------