

bimos

Taburet rotativ, lemn, cu role**Date comandă**

Numărul de comandă	965391
GTIN	4016849295534
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în formă de stea cu 5 brațe din plastic. Înălțimea scaunului poate fi reglată prin intermediul arcului sub presiune pentru siguranță cu inel de destindere. Suprafața scaunului din fag, vopsită în culoare naturală.

Ø picior în formă de stea 640 mm.

Ø scaun 400 mm.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Ø piciorului în formă de stea	640 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul suprafeței de așezare	Fag Multiplex
Greutate	9 kg

Standard	DIN 68877
Ø scaunului	400 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul piciorului în stea	Plastic
Execuția rolelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Egalizarea înălțimii Tip	Inel de destindere
Serie	Base-Tec
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	430 - 600 mm
Tip produs	Taburet

Accesorii

Role(1 set = 5 buc.)	963187
----------------------	--------