

Garant

**Cap de frezat frontal la 45° cu tăiș pe dreapta, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 32/3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Ø tăișului D_c	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SE.. 1204..
Ø orificiu prindere	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø exterior maxim D_{max}	44 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	45 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP