

bimos

Taburet de sprijin, spumă PU, cu role**Date comandă**

Numărul de comandă	965420
GTIN	4016849432878
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Picior în stea cu cinci brațe, din aluminiu (Ø 600 mm). Cu **arc cu gaz comprimat** reglabil pe înălțime fără trepte. Suprafață de așezare din spumă PU SoftTouch cu profil ondulat. **Scaun moale cu blocare**, profilul ondulat permite circularea aerului (confort climatic). **Spătarul ergonomic** (înălțime 190 mm) facilitează adoptarea unei poziții corecte. Spumă PU, moale, comod, lavabil.

Aplicație:

Combinăția ideală pentru lucru șezând sau în picioare. Pentru stații de lucru șezând sau în picioare sau pentru combinații ale acestora.

Taburet pentru birou, versiunea cu roți pentru podele dure.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Lățimea scaunului	340 mm
Execuția rozelor	Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină

Cu spătar	da
Standard	DIN 68877
Ø piciorului în formă de stea	580 mm
Materialul piciorului în stea	Aluminiu lustruit
Capacitate portantă	120 kg
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Adâncimea scaunului	300 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Înălțimea spătarului	190 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 650 mm
Tip produs	Taburet de sprijin

Accesorii

Role(1 set = 5 buc.)	963187
----------------------	--------