

bimos

**Taburet de sprijin, spumă PU, cu glisoare și inel pentru picior****Date comandă**

Numărul de comandă	965422
GTIN	4016849432892
Clasa articolului	96B

**Descriere****Execuție:**

**Picior în stea cu cinci brațe**, din aluminiu (Ø 600 mm). Cu **arc cu gaz comprimat** reglabil pe înălțime fără trepte. Suprafață de așezare din spumă PU SoftTouch cu profil ondulat. **Scaun moale cu blocare**, profilul ondulat permite circularea aerului (confort climatic). **Spătarul ergonomic** (înălțime 190 mm) facilitează adoptarea unei poziții corecte. Spumă PU, moale, comod, lavabil.

**Aplicație:**

Comparația ideală pentru lucru șezând sau în picioare. Pentru stații de lucru șezând sau în picioare sau pentru combinații ale acestora.

Taburet de sprijin cu glisor – pentru o înălțime de lucru de 720 – 1000 mm.

**Standard:****DIN 68877****Descriere tehnică**

Lățimea scaunului	340 mm
Ø piciorului în formă de stea	580 mm

Înălțimea spătarului	190 mm
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel pentru picior
Adâncimea scaunului	300 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul piciorului în stea	Aluminiu lustruit
Culoarea materialului scaunului	negru
Cu spătar	da
Standard	DIN 68877
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	nu
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	510 - 780 mm
Tip produs	Taburet de sprijin

## Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------