

Garant GRIDLINE

**Dulap de depozitare cu ușă și 3 sertare, 20×24G, Înălțime mm: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	932010 1000
GTIN	4062406066260
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 24×28G, cu sertare 20×24G. Compartiment cu ușă și raft intermediar, reglabil la intervale de 25 mm. Ușa se închide separat cu ajutorul unui mâner de împingere cu încuietoare cilindrică.

Cu 3 sertare cu închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă sertare	500 mm
----------------------	--------

Inserție din cauciuc cu caneluri în marginea împotriva alunecării dispusă pe 3 părți	nu
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Opritor de ușă	pe dreapta
Înălțimea utilă pentru sertare	300 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Greutate	89 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	3
Înălțime	1000 mm
ComfortClose	nu
Înălțimea ușii	600 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	80 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×24G
Tip produs	Dulap de depozitare pentru mașini

## Accesorii

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931043 50
Raft de depozitare Tip 1	932025 1
Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931043 100
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 150 mm	931043 150