

Taburet de sprijin reglabil pe înălțime mecanic



Date comandă

Numărul de comandă	965630
GTIN	2050001780317
Clasa articolului	96B

Descriere

Execuție:

Cadru tubular din țevă de oțel; cu dispozitive de alunecare pe podea stabile și rezistente la uleiuri. Înălțimea scaunului este reglabilă prin intermediul manetei de blocare. **Scaun din spumă PU.** Suprafață de așezare cu înclinare ajustabilă și rotativă în ambele direcții, cu revenire automată.

Reglare mecanică pe înălțime a suprafeței de așezare.

Standard:

DIN 68877

Culoare:

Gri deschis RAL 7035.

Capacitate portantă scaun: 120 kg

Interval de reglare pe înălțime: 600 - 850 mm

Lățimea scaunului: 320 mm

Adâncimea scaunului: 220 mm

Culoarea materialului scaunului: negru

Descriere tehnică

Standard	DIN 68877
----------	-----------

Adâncimea scaunului	220 mm
Execuția cadrului	Suport
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Materialul piciorului în stea	Oțel
Lățimea scaunului	320 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	mecanic
Culoarea materialului scaunului	negru
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului	da
Capacitate portantă scaun	120 kg
Lățimea suprafeței de rezemare	534 mm
Adâncimea suprafeței de rezemare	425 mm
Interval de reglare pe înălțime	600 - 850 mm
Tip produs	Taburet de sprijin

Accesorii

Suprafață de așezare pentru taburetele cu sprijin Tip S	963901 S
---	----------