

Garant

Portsculă pentru freze frontale cu orificii ale canalului de răcire, PSC 63 ultra-scurt, Ø dornului d1: 32mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	308546 32
GTIN	4045197703705
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cilindro-frontale cu alezaj și a frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, șurub de fixare a frezei Cod 309860.

Conductă de răcire și cheie tubulară Cod 309885; 309893.

Strategie de aşchiere: HPC

Lungime activă dimensiune A: 25 mm

Ø exterior D: 63 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861: 32

cheie specială recomandată Cod 309840: 32

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	25 mm
-----------------------------	-------

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Ø dornului d ₁	32 mm
Ø exterior D	63 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	PSC 63 ultra-scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
--	-----------