

**Dulap mobil pentru scule Asistent 179N, Tip: 179N-6****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 918275 179N-6 |
|--------------------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4000896214570 |
|------|---------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Clasa articolului | 93H |
|-------------------|-----|

**Descriere****Execuție:**

Dulap mobil robust pentru scule, construcție cu pereți dubli. Carcasă cu corniere continue pentru protecția muchiilor, închidere centrală cu lacăt și blocaj de extindere bilateral. Sertare cu închidere automată. Suprafață de lucru complet etanșă, interiorul mașinii este protejat împotriva scurgerii de lichide.

2 role de ghidaj cu frână și 2 roți fixe.

Cu suprafață de lucru din plastic, rezistentă la solvenți.

**Echipare:**

Număr de sertare x înălțime frontală mm: 3x81 / 3x166

**Culoare:**

Albastru

**Descriere tehnică**

|        |        |
|--------|--------|
| Lățime | 785 mm |
|--------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Serie | Asistent |
|-------|----------|

|     |        |
|-----|--------|
| Tip | 179N-6 |
|-----|--------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Greutate                                       | 90 kg                      |
| Înălțime                                       | 1020 mm                    |
| Adâncime utilă sertare                         | 398 mm                     |
| Adâncime                                       | 518 mm                     |
| Lățime utilă sertare                           | 522 mm                     |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 25 kg                      |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)   | 100 %                      |
| Deschiderea sertarului                         | Încuietoare anti-alunecare |
| Tip produs                                     | Dulap mobil pentru scule   |