

**Garant****APMT 180516 SR, HB7510, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	215223 ST1400
GTIN	4045197707772
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Rază la colț: 1,6 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,25 mm

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Rază la colț	1,6 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180516 SR
Categorie	HB7510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		