

Garant GRIDLINE

Dulap pentru încărcări mari cu ușă batantă din tablă masivă, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942301 2000
GTIN	4062406071776
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 30x28G.

Pereți laterali întăriți pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime	750 mm
--------	--------

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	200 kg
Adâncime	700 mm
Poziționarea mânerului	sus
Lățime în G	30
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțime	2000 mm
Număr de rafturi de depozitare	5
Greutate	143 kg
Adâncime în G	28
ComfortClose	nu
Înălțimea utilă	1845 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari

Accesorii

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940510 2000
Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942610 30
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F

