

Garant GRIDLINE

Dulap pentru încărcări mari cu ușă batantă cu geam, Înălțime: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	942323 2000
GTIN	4062406072513
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap echipat 40x28G.

Pereți laterali întăriți pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime	700 mm
Poziționarea mânerului	sus

Adâncime în G	28
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	200 kg
Înălțimea utilă	1845 mm
Înălțime	2000 mm
Lățime	1000 mm
Greutate	153 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	40
Număr de rafturi de depozitare	5
ComfortClose	nu
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	942610 40
Set de suporturi pentru rafturi de depozitare pentru dulapuri GridLine20 buc. Tip F	940559 F
Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cuuși batante, lățime 40G pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940511 2000
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cuuși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000

