

Garant GRIDLINE

**Dulap Shadowboard cu uși batante cu geam, Înălțime: 2000/SBmm****Date comandă**

Numărul de comandă	944163 2000/SB
GTIN	4062406073497
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap shadowboard echipat în 40×20G.

Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu știft. Include 5 rafturi de depozitare galvanizate cu șine de ghidare vopsite.

**Adaptat pentru:**

Shadowboard Cod 928220 Ref. 115, 176, 250. La șinele de ghidare se poate monta un opritor pentru diferitele adâncimi ale Shadowboard.

**Livrare:**

Dulap cu rafturi incluse.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

**Descriere tehnică**

Număr de rafturi de depozitare	5
Înălțime	2000 mm

Adâncime în G	20
Greutate	105 kg
Lățime în G	40
Adâncime	500 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Lățime	1000 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Raft de depozitare suplimentar pentru dulap Shadowboard pentru lățimea dulapului în G 40	944195 40