

Garant**Pereche de mănuși MASTER FIT, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094305 7 |
| GTIN | 4062406074838 |
| Clasa articolului | 01H |

Descriere**Execuție:**

Mănuși universale cu formă anatomică și strat de acoperire dublu din nitril și spumă de nitril cu PU pe bază de apă. Material de bază deosebit de plăcut din nylon, **realizat cu tehnologia de tricatat la mărimea 18** pentru o sensibilitate tactilă excepțională. Recomandată atât pentru medii de lucru uscate, cât și pentru mediile uleioase, unsuroase și umede. Fără DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-------------------|
| Categorie de protecție | Categoria a II-a |
| Serie | MASTER FIT |
| Mărimea mănușilor | 7 |
| Tip de mănuși | Mănuși universale |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Proprietate a mănușilor | Fără DMF |
| EN 388 | 4121X |
| Material de suport | Nylon |
| Strat de acoperire | Nitril/PU |
| VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE | suprafața palmei |
| Domeniu de utilizare | Allround |
| Domeniu de utilizare | Precizie |
| Lungime | 250 mm |
| Culoarea | albastru / portocaliu |
| Tehnologie de tricotat | 18G |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Tip produs | Mănuși universale |