

Garant GRIDLINE

**Dulap pentru încărcări mari cu Ușă batantă din tablă masivă, Înălțime: 1000 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	942802 1000
GTIN	4062406074692
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap neechipat 30×28G. Sertare recomandate: 26×24G (vă rugăm să comandați separat).

**Pereți laterali întăriți** pentru prinderea rafturilor de depozitare **întărite pentru o greutate de 200 kg** la un interval de 25 mm. Ușile sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. Dulapurile cu rafturi întărite, fără soclu de compensare.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafurile de depozitare pentru dulapurile pentru încărcături mari GridLine sunt prezentate la Cod 942610.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 1000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Lățime în G: 30

Adâncime în G: 28

Înălțimea utilă: 845 mm

## Descriere tehnică

Înălțime	1000 mm
Greutate	62 kg
Lățime în G	30
Adâncime în G	28
Lățime	750 mm
Înălțimea utilă	845 mm
Adâncime	700 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1600
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25
Încuietoare cilindrică	element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap pentru încărcări mari gol

## Accesorii

Set iluminare Extended pentru dulapurile GridLine cu uși batante, lățime 30G pentru înălțimea dulapului 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 900/1000 mm	940501 900/1000
Raft pentru încărcături mari pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 30	942610 30
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11