

**HOLEX****Set bare pentru strunjire interioară fără RI, pe dreapta, Tip: SET07****Date comandă**

Numărul de comandă	260348 SET07
GTIN	4062406074982
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:**

Fără răcire interioară.

**Livrare:**

În cutie din plastic.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	DC..0702..
Cod ISO Suport	S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	12 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	15,5 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	18 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9 mm

Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	6,5 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	9 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	22,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	27,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	40,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	8 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	10 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară