

**KOMET® Plăcuță amovibilă, BK8425, Denumire: 14-660****Date comandă**

Numărul de comandă	216770 14-660
GTIN	2050002046641
Clasa articolului	24T

**Descriere****Execuție:**

Cu canale pentru evacuarea așchiilor.

**Adaptat pentru :**

Freză pentru teșire Cod 216600 și 216620.

Rază la colț: 0,4 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: TOHX 090204 EN

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090204 EN
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Categorie	BK8425
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	100 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	150 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		