

**Garant**
**eco-VARIO-LINE Suport de prindere, pe dreapta, Înălțimea cozii h: 16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273870 16
GTIN	4045197702227
Clasa articolului	21W

**Descriere**
**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe eco Cod 273874.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire posibil doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

$L = L_1 + L_3$  (suport plăcuțe tip eco).

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională  $L_4$ : 21 mm

$L_1$ : 78 mm

$L_2$ : 24,5 mm

Șurub: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descriere tehnică**

Înălțimea cozii h	16 mm
$L_1$	78 mm
Lățimea funcțională $L_4$	21 mm
$L_2$	24,5 mm
Șurub	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Serie	Eco

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere

## Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 9	279815 9