

**Garant****Taburet pentru montaj, taburet de atelier acoperit cu piele artificială****Date comandă**

Numărul de comandă

965655

GTIN

4045197703019

Clasa articolului

91V

**Descriere****Execuție:**

Taburete pentru montaj, ușor, stabil, cu role mari Ø 100 mm (4 role de ghidaj, din care 2 cu frână de blocare). Cu panouri perforate laterale din tablă pentru prinderea accesoriilor aferente din Grupa 95 și a cutiilor de depozitare deschise din Grupa 96.

Cu sertar de depozitare practic, cu dimensiunile 352×395 mm (l×A). Perfect pentru prinderea suporturilor din spumă dură cu mărimea 6×10G (2 buc.).

Suprafață de așezare capitonată cu piele artificială.

**Culoare:**

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9 mm

Înălțime: 480 mm

Lățime: 450 mm

Adâncime: 435 mm

Lățimea scaunului: 450 mm

Adâncimea scaunului: 500 mm

Capacitate portantă: 150 kg

**Descriere tehnică**

Înălțime	480 mm
Adâncimea scaunului	500 mm
Cu spătar	nu
Adâncimea sertarului de depozitare	352 mm
Ø roții	100 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Greutate	10,8 kg
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Adâncime	435 mm
Lățime	450 mm
Capacitate portantă	150 kg
Lățimea scaunului	450 mm
Lățimea sertarului de depozitare	395 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Tip produs	Scaun pt. mecanici