

**Garant****Upichovacia planžeta HSS, neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w:  
19/2,2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273556 19/2,2
GTIN	4062406080617
Trieda položky	21U

## Popis

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

**Pozor!:**

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

## Technický opis

Výška planžety h <sub>5</sub>	19 mm
Šírka zápichu w	2,2 mm
pre maximálny Ø obrobka	40 mm
Celková dĺžka L	86 mm
Rezný materiál	HSS
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Systémový kľúč	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

