

Garant**Upichovacia planžeta HSS, neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/3,1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273556 32/3,1 |
| GTIN | 4062406080679 |
| Trieda položky | 21U |

Popis

Vhodné pre:

Držiak č. 273984 – 274000 alebo č. 319132; 319133 (VDI držiak).

Pozor!:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| pre maximálny Ø obrobka | 100 mm |
| Šírka zápichu w | 3,1 mm |
| Výška planžety h ₅ | 32 mm |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Rezný materiál | HSS |
| Druh použitia | neutrálna |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Systémový kľúč | áno |
| možné axiálne zapichovanie | nie |
| Druh produktu | Upichovacia planžeta |

